

# Zawory zwrotne higieniczne VRN i VRH


## Zastosowanie

Zawory zwrotne higieniczne VRN i VRH składają się z dwóch części - każda wykonana z pełnego pręta nierdzewnego AISI 316L, połączone ze sobą klamrą Clamp (co daje łatwy demontaż bez użycia narzędzi).

W zaworach 1/2" do 3" głowice uszczelniające są standardowo wykonane z PTFE (inne konfiguracje na zapytanie) a O-ringi są Silikonowe (inne na zapytanie). Zawory mogą być zarówno stosowane w pozycji pionowej (VRN) jak i poziomej (VRH). Są stosowane wszędzie tam gdzie muszą być zachowane standardy 3A - FDA.

## Zalety

- Mogą być sterylizowane w autoklawie
- Odporne na wysokie temperatury oraz ciśnienie
- Zgodne z wymaganiami FDA oraz 3A
- Pełna identyfikacja materiałów



KOD ZAWORU	CAL	DN	T	Ø TC	ID	L BW	L TC	LH	W
VRN(VRH)-050-..G..G-XT1-71A	1/2"	15	11,3	25	9,4	70	75	75	67
VRN(VRH)-075-..H..H-XT1-71A	3/4"	20	8,1	25	15,7	70	75	75	67
VRN(VRH)-100-..J..J-XT1-71A	1"	25	10,5	50,4	22,1	85,5	85,5	95	82
VRN(VRH)-150-..M..M-XT1-71A	1 1/2"	40	11,1	50,4	34,8	96,5	96,5	96,5	94
VRN(VRH)-200-..N..N-XT1-71A	2"	50	11,4	64	47,5	96,5	96,5	96,5	105
VRN(VRH)-250-..O..O-XT1-71A	2 1/2"	65	18,0	77,5	60,2	105	105	105	134
VRN(VRH)-300-..P..P-XT1-71A	3"	80	-	91	72,9	111,5	111,5	-	134
VRN(VRH)-400-..R..R-XT1-71A	4"	100	-	119	Niedostępne				

L całkowita długość

LBW całk. długość Spaw-Spaw (kod B)

LTC całk. długość Clamp-Clamp (kod A)

Specjalne wykonanie z wydłużonym króćcem do spawania orbitalnego na zapytanie

## Warunki pracy

Ciśnienie otwarcia	0,03 barg
Max ciśnienie pracy	10 barg
Temperatura pracy	135 °C EPDM 200 °C VITON, Silikon

## Materiały wykonania

W kontakcie z produktem	AISI 316L
Klamra Clamp	AISI 304
O-ringi	Silikon (inne na zapytanie)
Tłok z gniazdem	1/2 do 3" całość wykonana Z jednej części z PTFE bez O-ringów



## Wykończenie powierzchni

Powierzchnia wzierników w miejscach kontaktu z produktem Ra < 0,5 mikrona lub lepsza.

## Oznakowanie

Każdy zawór zwrotny jest oznaczony logo producenta, znakiem CE (gdy konieczne), wskazaniem kierunku przepływu, materiałem wykonania oraz numerem wytopu dla pełnej identyfikacji.

FHU AUSPOL, UL. OKRĘŻNA 4a, 33-100 TARNÓW

TEL./FAX +48 14 621 43 34, +48 14 627 73 03

auspol@auspol.com.pl, www.auspol.com.pl

